

Абактерил софт



Цена:

По запросу

Объем:

Да

☒ В наличии на складе

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Высокоэффективное дезинфицирующее мыло, подходит для обработки рук и поверхностей.

Высокоэффективное дезинфицирующее мыло, подходит для обработки рук и поверхностей.

Фасовки: 1л - с дозатором

0,5л - с дозатором

5л - евроканистра

Состав

В качестве действующих веществ средство содержит полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – 0,25 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 1,0 %, также средство содержит ухаживающие за кожей компоненты, в том числе растительные экстракты и масла, и другие функциональные добавки. рН 1% водного раствора средства 5–7.

Активность

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, а также грибов рода *Candida*.

Средство обладает хорошими моющими свойствами.

Применение:

Гигиеническая обработка рук медицинского персонала:

Средство нанести на увлажненную кожу обеих рук в количестве 3 мл. Намылить

кисти рук и запястья и обработать их образовавшейся пеной в течение 1 минуты, после чего тщательно смыть водой.

Гигиеническая обработка рук хирургов, оперирующего персонала, акушеров и других лиц, участвующих в приеме родов перед использованием антисептика:

Средство наносят на влажную кожу обеих рук в количестве 3 мл. Намыливают руки (кисти, запястья, предплечья), обрабатывают полученной пеной в течение 1 минуты, тщательно смывают проточной водой. Руки вытирают стерильными салфетками. После этого используют кожный антисептик в соответствии с инструкцией по применению.

Санитарная обработка кожных покровов:

Необходимое количество средства нанести на влажную мочалку и образовавшейся пеной обработать кожные покровы (кроме волосистой части головы), избегая попадание средства в глаза, затем пену тщательно смыть водой.

Дезинфекция поверхностей при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях и кандидозах

Для дезинфекции поверхностей применяют свежеприготовленные рабочие растворы с концентрацией 1% и 3% по препарату. Рабочие растворы готовят непосредственно перед применением в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем смешивания соответствующих количеств средства с питьевой водой.